

# Sapnica za puhanje LPZ-RB-150-B

Broj artikla: 565316

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pneumatski priključak	Vanjski navoj M12x1,25
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklano