

Spojni vod MHJ9-KMH-2,5-MF

Broj artikla: 565519

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Dozvola | RCM Mark |
| Dodatne funkcije | Gašenje iskre Redukcija struje držanja sa povratom energije Sigurnosno isključenje |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom sa H - profilom po izboru: |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 98 g |
| Električni priključak | 2-polno / 2-polno / 4-žilno Ravna utičnica / ravna utičnica / kabel |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 53 V |
| Zaštita od zamjene polova | za pogonski napon |
| Uputa za pogon | Mrežni dio mora biti u stanju davati najmanje 1,7 A bez pada napona |
| Napomena uz primljenu snagu | Izlaz sa slabom strujom 2,0 W, izlaz s jakom strujom 7,0 W po kanalu |
| Trajanje uključenosti | 100 % Poštivati upute za pogon magnetnih ventila |
| Trigger signal range DC | 3 ... 30 V |
| Note on feeder current | Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V |
| Input resistance | 34 kOhm |
| Duljina kabla | 2,5 m |
| Svojstvo vodiča | Za statičke namjene |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | POM |