


# Utikač NECU-L3G8-C2-IS

Broj artikla: 565709

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	100
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	55,5 g
Električni priključak	8-polno Vijčana stezaljka Utikač ravni
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	12 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Presjek priključka	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	plavo
Material electrical contact	Bakrena slitina pokositreno