

# Priključna letva VABM-L1-10AS-M5-5

Broj artikla: 566525

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                            |
|---|---------------------------------------|
| Mjera rastera                               | 10,5 mm                               |
| Maks. broj ventilskih mjesta                | 16                                    |
| Operating pressure MPa                      | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Pogonski tlak                               | -0,9 ... 10 bar                       |
| Dozvola                                     | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 2 - umjerena otpornost na koroziju    |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom   | 1,5 Nm                                |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,45 Nm                               |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža        | 3 Nm                                  |
| Težina proizvoda                            | 50 g                                  |
| Pneumatski priključak 1                     | M5                                    |
| Pneumatski priključak 3                     | M5                                    |
| Pneumatski priključak 5                     | M5                                    |
| Materijal - napomena                        | RoHS sukladno                         |
| Material manifold                           | Aluminijska legura za gnječenje       |