


Električna priključna ploča VAVE-L1-1L3-LR

Broj artikla: 566728

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje držanja
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	17,5 g
Presjek priključka	0,14 mm ²
Električni priključak	Pletenica
Duljina kabela	2,5 m
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA