


Mjerni modul CPX-CMIX-M1-1

Broj artikla: 567417

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Dijagnoza	Channel and module-oriented diagnostics
Otpornost na kratki spoj	da
Dijagnoza specifična za uređaj	Podnaponski moduli Podnaponski sustav mjerenja preko lokalne 7-segmentne indikacije
Maks. broj modula	9
Pokaz	Sedamsegmentni pokaz
Pokazi statusa	LED žuti = PL (Power Last) LED crveni = greška
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Potrošnja struje kod nazivnog radnog napona	80 mA
Dozvola	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovina po snopu	1
Broj osnih odvojaka	1
Maks. duljina voda	30 m
Električni priključak interfacea upravljanja	Utičnica M9 5-polno
Upravljački interface	digitalno CAN sabirnica s Festo protokolom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan