

Plastična savitljiva cijev PEN-U

Broj artikla: 567448

FESTO

Molimo da uvažite minimalnu količinu naručivanja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	5/8
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 58 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski promjer 5/8"
Boja	plavo smeđe žuto zeleno prirodno crveno crno srebrno bijelo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE