

Plastična savitljiva cijev PUN-H-1/2-SW-150-CB

Broj artikla: 567959

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vanjski promjer cola | 1/2 |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 0,204 ft |
| Min. radijus savijanja | 0,075 ft |
| Upute za korištenje | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -14,4 ... 145 Psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| Test na vatrootpornost | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Klasa čistog prostora | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -31 ... 145 °F |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,88 oz/ft |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 1/2" |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-U(PU) |