


Mini zasun DGSC-6-10-P-L

Broj artikla: 569793

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 mm
Promjer klipa	6 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Kinematika prečke
Prepoznavanje pozicije	bez
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak	1 ... 6 bar
Operating pressure	14,5 ... 87 psi
Točnost ponavljanja	0,2 mm
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Maks. sila Fy	20 N
Maks. sila Fz	20 N
Maks. moment Mx	0,3 Nm
Maks. moment My	0,4 Nm
Maks. moment Mz	0,4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	12,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	17 N
Pokretna masa	17 g
Težina proizvoda	42 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material of guide	visokolegirani čelik
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući