

# Plastična savitljiva cijev PEN-5/16-SW-150-CB

Broj artikla: 569884

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, polietilen (nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	5/16
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,114 ft
Min. radijus savijanja	0,073 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,25 oz/ft
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 5/16"
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE