

Plastična savitljiva cijev PEN-3/16-BL-150-CB

Broj artikla: 569890

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, polietilen (nedopušteno kod proizvodnje prehrambenih artikala).

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	3/16
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,075 Fuß
Min. radijus savijanja	0,039 Fuß
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-22 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,1 oz/ft
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PE