

Plastična savitljiva cijev PLN-1/4-BL-150-CB

Broj artikla: 569915

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Vanjski promjer cola | 1/4 |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok | 0,105 ft |
| Min. radius savijanja | 0,039 ft |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -14,4 ... 203 Psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -22 ... 176 °F |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,18 oz/ft |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 1/4" |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | PE |