

Plastična savitljiva cijev PLN-3/8-BL-150-CB

Broj artikla: 569917

FESTO

visoka postojanost na kemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer cola	3/8
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	0,187 ft
Min. radijus savijanja	0,115 ft
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14,4 ... 203 Psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,403 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 3/8"
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PE