

# Komplet nabranog mijeha EADB-V1-40-S301-400

Broj artikla: 570269

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	57 mm
Veličina	40
Područje hoda	301 ... 400 mm
Produljenje klipnjače	117 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	136 g
Težina proizvoda	209 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, komponente adaptera	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, nabrani mijeh	NBR
Informacija o materijalu navojnog svornjaka	visokolegirani čelik, nehrđajući