

Plastična savitljiva cijev PAN-14X2-SI

Broj artikla: 570392

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	14 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	80 mm
Unutarnji promjer	10 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Maritime classification	see certificate
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,077 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 14 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-A