


# Kontroler FED-CECCAN

Broj artikla: 570400  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Feldbus sučelje	CAN
Feldbus sučelje, tehnika priključka	Utikači Sub-D 9-polno
Feldbus sučelje, prijenosni odnos	1 Mbit/s max. podesivo
Ethernet, priključni utikač	RJ45
Ethernet, broj	1
Ethernet, brzina prenošenja podataka	10/100 Mbit/s
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP, EasyIP
Softver programiranja	CoDeSys provided by Festo
Jezik programiranja	prema IEC 61131-3 Kontaktna shema (KOP) Lista uputa (AWL) Strukturirani tekst Plan funkcija Jezik procesa dodatno CFC
CPU podaci	32 bitni RISC procesor 24 MHz Watchdog