


Utični spoj NPQM-D-Q6-S14-P10

Broj artikla: 570457

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 5 mm |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Pneumatski priključak 1 | Push-in sleeve diameter 14 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Mjed poniklana |
| Material of tubing seal | NBR |