



Krajnja ploča VMPAL-EPL-SD9-IP40

Broj artikla: 570777

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	43 mm
Duljina	107,3 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	8
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	190 g
Električni spoj 1, funkcija	Multipol
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	9
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material end plate	Aluminijski tlačni lijev PA ojačan