


Utikač NECU-S-ECG4-HX-Q3

Broj artikla: 570922

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	1
Vrsta pričvršćenja	s uskakanjem
Električni priključak	4-polno Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije četverokutni oblik
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeni promjer pojedinačne žile	≥ 0,07 mm
Dozvoljeni promjer žile	0,8 ... 1 mm
Presjek priključka	0,14 mm ²
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	2
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	pozlaćeno
Dozvoljena izolacije žile	PP PVC TPE-E