


# Utikač FBS-SCRJ-PP-GS

Broj artikla: 571017

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	60 g
Uputa o Feldbus sučelju	PROFINET LWL
Specifikacija Ethernet kabela	Optička vlakna Polimerno vlakno 980/1000 µm Pojedinačni promjer jezgre: 2,2 mm
Dozvoljeni promjer kabela	6,5 ... 9,5 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material seals	NBR TPE