


Vodeća osovina

ELFR-...-45- -

Broj artikla: 571436

FESTO



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 1.000 mm
Veličina	45
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodeća osovina bez pogona
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	1 ... 3 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	15,71E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iz	17,94E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	100 N
Maks. sila Fz	100 N
Maks. otpor praznog hoda	6 N
Orijentaciona veličina snage kretanja	5.000 km
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.670 g
Prirast težine po 10 mm hoda	49 g
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material drive cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide rail	Čelik
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano