

# Plastična savitljiva cijev PAN-M-12X1,5-NT

Broj artikla: 572090

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	70 mm
Unutarnji promjer	9 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 26 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,051 kg/m
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	Poliamid 12