

Plastična savitljiva cijev PAN-MF-6X1-SW-500

Broj artikla: 572093

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	35 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radius savijanja	15 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,7 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 27 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 391,5 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,016 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 6 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12