

Fiksna prigušnica VMPA1-FT-NW0.7-10

Broj artikla: 572546

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | Priključna ploča |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 18 ... 22 l/min |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -5 ... 60 °C |
| Nazivni promjer | 0,7 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medija | -5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 0,06 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material hollow bolt | Aluminijska legura za gnječenje |