

# Priključna letva VABM-L1-14W-G14-4-GR

Broj artikla: 573500

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost                         |
|--|------------------------------------|
| Mjera rastera                              | 16 mm                              |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta               | 4                                  |
| Dozvola                                    | c UL us - Recognized (OL)          |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| RSBP classification to CD-0033             | F1a                                |
| Klasa čistog prostora                      | ISO class 6                        |
| Temperatura ležaja                         | -20 ... 60 °C                      |
| Težina proizvoda                           | 839 g                              |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | M5                                 |
| Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84 | M5                                 |
| Pneumatski priključak 1                    | G1/4                               |
| Pneumatski priključak 2                    | G1/8                               |
| Pneumatski priključak 3                    | G1/4                               |
| Pneumatski priključak 4                    | G1/8                               |
| Pneumatski priključak 5                    | G1/4                               |
| Materijal - napomena                       | RoHS sukladno                      |
| Material manifold                          | Aluminijska legura za gnječenje    |