

Priključna letva VABM-L1-...

Broj artikla: 573605

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	10,5 mm 16 mm 19 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	24
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 6
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8 G1/4 G3/8
Pneumatski priključak 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje