

# Pneumatski ventil VUWG-L10-P53C-M7

Broj artikla: 573826

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Funkcija ventila                    | 5/3 zatvoren   |
| Način aktiviranja                   | pneumatski   |
| Veličina ventila                    | 10 mm  |
| Normalni nazivni protok             | 320 l/min  |
| Pogonski tlak                       | -0,9 ... 10 bar                                      |
| Konstruktivna struktura             | Klipni zasun   |
| Vrsta resetiranja                   | mehanička opruga                                     |
| Mjera rastera                       | 10,5 mm  |
| Funkcija odlaznog zraka             | može se prigušiti                                    |
| Princip brtvljenja                  | mekano   |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | bez  |
| Vrsta upravljanja                   | direktno   |
| Smjer strujanja                     | reverzibilno   |
| Overlap                             | Positive overlap                                     |
| Tlak upravljanja                    | 3 ... 10 bar   |
| Prikladnost za vakuum               | da   |
| Vrijeme sklapanja isklj             | 25 ms  |
| Vrijeme sklapanja uklj              | 8 ms   |
| Vrijeme preklapanja                 | 11 ms  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)    |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                   |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura medija                  | -5 ... 50 °C   |
| Medij upravljanja                   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| Temperatura okoline                 | -5 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                    | 48 g   |
| Vrsta pričvršćenja                  | na PR-podnožju<br>s prolaznim provrtom<br>po izboru: |
| Priključak, upravljački zrak 12     | M5   |
| Priključak, upravljački zrak 14     | M5   |
| Pneumatski priključak 1             | M7   |
| Pneumatski priključak 2             | M7   |
| Pneumatski priključak 3             | M7   |
| Pneumatski priključak 4             | M7   |
| Pneumatski priključak 5             | M7   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material seals                      | HNBR<br>NBR  |
| Material housing                    | Aluminij<br>eloksirano                               |