


Adapter VMPAL-F20-G1/4

Broj artikla: 573914

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Operating pressure	-13,05 ... 145 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	55 g
Pneumatski priključak 1	Cartridge 18 mm
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje