


Električna priključna ploča VAVE-L1-1VR1-LP

Broj artikla: 573921

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Težina proizvoda	3,2 g
Električni priključak	4-polni / 2-polni M8 / - Utikač / utičnica
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material screws	Čelik za poboljšanje