

Električna priključna ploča VAVE-L1-1VK7-LP

Broj artikla: 573942

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. radijus savijanja kabla	34 mm
Težina proizvoda	20 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Kutna utičnica / vodič četverokutni oblik / otvoreni kraj
Struktura kabla	2x0,25
Promjer kabela	3,4 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,1 mm
Duljina kabla	1 m
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Čelik za poboljšanje