

# Električna priključna ploča VAVE-L1-1K8-LR

Broj artikla: 573947

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje držanja
Prikaz statusa signala	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stupanj onečišćenja	3
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. pritezni moment	0,27 Nm
Min. radijus savijanja kabela	34 mm
Težina proizvoda	47 g
Električni priključak	2-polno / 2-žilno Kutna utičnica / vodič četverokutni oblik / otvoreni kraj
Struktura kabela	2x0,25
Promjer kabela	3,4 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,1 mm
Duljina kabela	2,5 m
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa samonareznim vijkom
Boja, kućište	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PA
Material seals	EPDM
Material housing	PA
Material cable sheath	TPV
Material screws	Čelik za poboljšanje