

Priključna letva VABM-L1-18S-G38-2

Broj artikla: 574455

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---------------------------------------|
| Mjera rastera | 19 mm |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 16 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom | 1,5 Nm |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 1,18 Nm |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 226 g |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 5 | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |