


Linijski portal DHSL-1-EGC70TB-DGSL10

Broj artikla: 574500

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Grupa | Linijski portal 1 |
| Korisni teret | 0 ... 1 kg |
| Pogon Z-os | DGSL-10 |
| Vrsta pogona Z-os | pneumatski |
| Hod Z-os | 0 ... 200 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os | ± 0,01 mm |
| Pogon Y-os | EGC-70-TB |
| Vrsta pogona Y-os | električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem |
| Međupozicija Y-os | proizvoljno |
| Hod Y-os | 0 ... 5.000 mm |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os | ± 0,08 mm |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os | ± 0,08 mm |