

Linijski portal DHSL-4-DGC40S-DGEA18

Broj artikla: 574513

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	DGEA-18
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 400 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	DGC-40
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 8.500 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm