


Utikač NECU-S1W9-C2-APB

Broj artikla: 574589

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	57,48 g
Feldbus sučelje	Sub-D, 9-polni, utičnica
Električni priključak 1	Utikač Sub-D, 9-polni
Električni priključak 2	IDC stezaljka
Baud brzina	12 Mbit/s
Dozvoljeni promjer vodiča	8 mm
Dozvoljeni promjer kabela	8 mm
Presjek priključka	0,08 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PC pojačan