



DUO vod NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Broj artikla: 574591

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona AC	0 ... 60 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Električni priključak 1	Utikač ravni, M8x1, 4-polni
Električni priključak 2	Utičnica ravna, 2xM8, 3-polna
Promjer kabela	3,1 mm
Duljina kabela	1 m
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, utičnica	PUR
Informacija o materijalu, kućište	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlaćeno