


Sabirničko prispajanje CDPX-F-CO

Broj artikla: 575301

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Dubina ugradnje | 24 mm |
| Visina | 91 mm |
| Duljina | 41 mm |
| Dozvola | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 5 - 85 % ne kondenzira se |
| Mehanička zaštita | IP20 |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Feldbus sučelje | CANopen |
| Feldbus sučelje, tehnika priključka | Utikači Sub-D 9-polno |
| Feldbus sučelje, prijenosni odnos | 9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s |