


Utikač NECU-M-S-A12G4-IS

Broj artikla: 575719

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polno Opružna stezaljka M12x1 Utikač ravni
Kodiranje utikača	A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 8 mm
Presjek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material housing	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material electrical contact	Bronca pozlaćeno