


Blok podnožja VABM-B10-20E-G38-3

Broj artikla: 576340

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	866 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Priključak, upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje