


Prigušivač zvuka UC-3/8-20

Broj artikla: 576759

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	5.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	60 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Težina proizvoda	10,5 g
Pneumatski priključak	G3/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Materijal - napomena	RoHS sukladno