


Utični priključak NPQH-DK-M7-Q4-P10

Broj artikla: 578372

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 3 mm |
| Dubina umetanja cijevi | 13 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Mjesto izdavanja certifikata | NSF C0523185 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |
| Sigurnost hrane | Pogledajte izjavu o sukladnosti NSF/ANSI 169 |
| Temperatura okoline | 0 ... 150 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 3 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 5,1 g |
| Vrsta pričvršćenja | Internal hex A/F 3 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj M7 |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of threaded seal | FPM |
| Guard ring material | PEI |
| Material release ring | Brass, chemically nickel-plated |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Thrust ring material | PEI |