


Prigušno-povratni ventil VFOH-LE-A-G14-Q10

Broj artikla: 578801

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vanjski šestobrid
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	520 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	345 ... 535 l/min
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	840 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	635 ... 790 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 150 °C
Temperatura medija	0 ... 150 °C
Nazivni moment pritezanja	5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	48 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	FPM
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material release ring	Mjed poniklana
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	Mjed poniklano