

Pneumatika - redna stezaljka LT-2-PK-4-DA

Broj artikla: 5869

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	0,1 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	6 g
Pneumatski priključak	Nasadni priključak PK-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno