


Kapa za zatvaranje CV-PK-4-B

Broj artikla: 6214

FESTO

za navojne spojeve plastičnih savitljivih cijevi i nasadnih priključaka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cap	TPE-U(PU)