


T brzi navojni spoj TCK-1/4-PK-4-KU

Broj artikla: 6265

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Nazivni promjer | 3,4 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni brid |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | T oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom |
| Material of union nut | POM |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | POM |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | POM |