


# T-razdjelnik FCK-3-PK-6-KU

Broj artikla: 6275

FESTO

Polimerna izvedba



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Nazivni promjer                                 | 5,3 mm   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | T oblik  |
| Veličina pakiranja                              | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 60 °C  |
| Pneumatski priključak 1                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom |
| Material of union nut                           | POM  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material – connector                            | POM  |