


Višestruka utičnica KDVF-8

Broj artikla: 7563

FESTO

za višestruko spajanje savitljivih cijevi od plastičnih savitljivih cijevi NW 2, 3 i 4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Pogonski tlak	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	36 g
Maks. Broj priključaka	8
Pneumatski priključak	PK-2 PK-3 PK-4
Boja	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno