



# Tlačna sklopka SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Broj artikla: 8000033

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	-0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Uklopni izlaz	s kontaktom
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Uklopna točka	0,25 bar
Točka uklapanja maksimalno	0,4 bar
Točka isklapanja minimalno	0,05 bar
Maks. izlazna struja DC	1.000 mA
Najmanja struja tereta	2 mA kod 24 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Područje pogonskog napona DC	19,2 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	ne
Električni priključak	4-polno M12x1 Utikači prema EN 60947-5-2 okrugli oblik
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	80 g
Material housing	Čelik
Material electrical connection	POM
Mogućnosti namještanja	fiksno namješteno
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L