


# Prijenosnik EMGC-60-P-G3-SEC-67

Broj artikla: 8000612  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	60 mm
Veličina prirubnice motora	67 mm
Zračnost zakretanja	0,5 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	6.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	20 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni okretni moment	36 Nm
Maks. stupanj djelovanja	94 %
Krutost na zakretanje	2,4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Kod sučelja, motor izvan pogona	60H
Cod sučelja, Motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS sukladno