

# Vod upravljanja NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Broj artikla: 8001373

FESTO

Može se priključiti na upravljačku jedinicu za motor; drugi kraj obuhvaća samostalne vodiče



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	25-polno Utikač ravni / otvoreni kraj Sub-D / -
Duljina kabela	3,2 m
Promjer kabela	7 mm
Struktura kabela	zaslonjeno
Mehanička zaštita	IP40 u montiranom stanju
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Boja, kabelski plašt	sivo
Boja, kućište	sivo